

**Z řada  
ZBW 1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Obrázek výrobku****Pružinové připojení s technologií tažné pružiny**

Technologie tažné pružiny je univerzální systém pro kontakty pro všechny běžné typy připojení vodiče. Díky skvělé úrovni flexibility je tažná pružina výhodným alternativním připojením.

**Všeobecné objednávací údaje**

Typ	ZBW 1
Objednávací číslo	<a href="#">1669620000</a>
Verze	Z řada, Provozní nástroj
GTIN (EAN)	4008190429126
Mnž.	1 ks

## Datový list

**Z řada  
ZBW 1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	27,76 mm	Šířka (v palcích)	1,093 inch
Výška	147 mm	Výška (v palcích)	5,787 inch
Hloubka	23,75 mm	Hloubka (v palcích)	0,935 inch
Čistá hmotnost	17 g		

### Teploty

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-40 °C
Trvalá provozní teplota, max.	100 °C		

### Specifikace systému

Verze Provozní nástroj

### Údaje materiálu

Materiál	POM	Barevný	Oranžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB		

### Další technická data

Návod k instalaci Přímá montáž Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC000897	ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897	ETIM 6.0	EC000149
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-92-14	eClass 9.1	21-01-90-90
eClass 9.0	21-04-50-03		

### Osvědčení

ROHS Shoda

### Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace [StorageConditionsTerminalBlocks](#)