

**HDC soupravy
HDC-KIT-HA 03.300****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



HDC soupravy jsou standardizované sady pro montáž kompletních plug-in konektorů.

HDC soupravy se obvykle skládají z vložky zástrčky, vložky zásuvky, zástrčkového krytu, přepážkového krytu a kabelové průchodky.

Weidmüller nabízí řadu kombinací standardních konektorů s metrickým nebo PG závitem kabelové vývodky.

Drátové připojení je navrženo jako šroubové. Všechny šroubové spoje jsou vybaveny pružinou na ochranu drátu. Šroubový spoj

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC-KIT-HA 03.300
Objednací číslo	1712560000
Verze	RockStar® HDC soupravy-Zátěžové konektory, Souprava, HA, Velikost: 1, Póly: 3, Šroubové připojení, 400 V, 16 A, PG 11
GTIN (EAN)	4008190947781
Mnž.	1 ks

HDC soupravy HDC-KIT-HA 03.300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	134,78 g
----------------	----------

Teploty

Mezní teplota	-40 undefined ... 100 undefined
---------------	---------------------------------

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5
------------	------------------------------

Obecné údaje

Provedení povrchu	Práškové lakování	Řada	HA
-------------------	-------------------	------	----

Verze

Materiál	tlakově litý hliník	Max. utahovací moment hlavního kontaktu	0,55 Nm
Min. utahovací moment hlavního kontaktu	0,5 Nm	Provedení povrchu	Práškové lakování
Průřez vodiče, max.	2,5 mm ²	Průřez vodiče, min.	0,5 mm ²
Typ připojení	Šroubové připojení	Velikost	1

Všeobecné údaje

Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	400 V	Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	16 A
Kabelové vývodky	PG 11	Materiál	tlakově litý hliník
Počet pólů	3	Typ připojení PE	Šroubové připojení
Velikost	1	Řada	HA

Connection data

Průřez vodiče, min.	0,5 mm ²	Průřez vodiče, max.	2,5 mm ²
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Design

Skupina produktů	HDC soupravy	Typ produktu	Souprava
Typ připojení	Šroubové připojení		

General data

Počet pólů	3	Velikost kabelových vstupů	PG 11
Velikost	1		

Material

Barevný	Šedá	Materiál	tlakově litý hliník
---------	------	----------	---------------------

**HDC soupravy
HDC-KIT-HA 03.300****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC002943
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-07-03	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.1	27-44-01-90
eClass 9.0	27-44-02-92		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD