

**HDC soupravy
HDC-KIT-HE 06.101**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



HDC soupravy jsou standardizované sady pro montáž kompletních plug-in konektorů.

HDC soupravy se obvykle skládají z vložky zástrčky, vložky zásuvky, zástrčkového krytu, přepážkového krytu a kabelové průchodky.

Weidmüller nabízí řadu kombinací standardních konektorů s metrickým nebo PG závitem kabelové vývodky.

Drátové připojení je navrženo jako šroubové. Všechny šroubové spoje jsou vybaveny pružinou na ochranu drátu. Šroubový spoj

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC-KIT-HE 06.101
Objednací číslo	1712660000
Verze	RockStar® HDC soupravy-Zátěžové konektory, Souprava, HE, Velikost: 3, Póly: 6, Šroubové připojení, 500 V, 24 A, tlakově litý hliník, PG 16
GTIN (EAN)	4008 190947897
Mnž.	1 ks

**HDC soupravy
HDC-KIT-HE 06.101**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost	388,68 g
----------------	----------

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 100 °C
---------------	-------------------

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5
------------	------------------------------

Obecné údaje

Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník	Materiál zajišťovacího prvku	Nerezavějící ocel
Provedení povrchu	Práškové lakování	Řada	HE

Verze

Materiál	tlakově litý hliník	Max. utahovací moment hlavního kontaktu	0,55 Nm
Min. utahovací moment hlavního kontaktu	0,5 Nm	Provedení povrchu	Práškové lakování
Průřez vodiče, max.	2,5 mm ²	Průřez vodiče, min.	0,5 mm ²
Typ připojení	Šroubové připojení	Velikost	3

Všeobecné údaje

Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	500 V	Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	24 A
Kabelové vývodky	PG 16	Materiál	tlakově litý hliník
Počet pólů	6	Typ připojení PE	Šroubové připojení
Velikost	3	Řada	HE

Connection data

Průřez vodiče, min.	0,5 mm ²	Průřez vodiče, max.	2,5 mm ²
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Design

Skupina produktů	HDC soupravy	Typ produktu	Souprava
Typ připojení	Šroubové připojení		

General data

Počet pólů	6	Velikost kabelových vstupů	PG 16
Velikost	3		

Material

Barevný	Šedá	Materiál	tlakově litý hliník
---------	------	----------	---------------------

**HDC soupravy
HDC-KIT-HE 06.101**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC002943
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-07-03	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.1	27-44-01-90
eClass 9.0	27-44-02-92		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD