

**ADAP (adaptér, nástavce a redukce)  
ADAP EX 1/2NPT-M25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Řada kabelových průchodek je zakončena širokou škálou příslušenství.

Adaptory slouží jako propojovací kusy mezi otvory se závitem a kabelovými průchodkami s různými velikostmi a typy závitu.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ             | ADAP EX 1/2NPT-M25                                                                   |
| Objednací číslo | <a href="#">1737810000</a>                                                           |
| Verze           | ADAP (adaptér, nástavce a redukce), Adaptér, 1/2" NPT ,M 25, IP54, Mosaz poniklovaná |
| GTIN (EAN)      | 4008190958657                                                                        |
| Mnž.            | 1 ks                                                                                 |

## ADAP (adaptér, nástavce a redukce) ADAP EX 1/2NPT-M25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 61 g

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Všeobecné informace

|                               |                                                                               |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Kabelové vývodky              | metrické                                                                      | Materiál                      | Mosaz poniklovaná |
| Poznámka: třída ochrany       | K docílení vyššího IP stupně krytí prosíme postupujte podle návodu k obsluze. | Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C            |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C                                                                        | Stupeň krytí                  | IP54              |
| Stupeň krytí s GWDR           | IP54                                                                          | Vnitřní závit                 | M 25              |
| Vnější závit                  | 1/2" NPT                                                                      |                               |                   |

### Čísla certifikátů, kabelová průchodka

Identifikace II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000441    | ETIM 4.0   | EC000441    |
| ETIM 5.0   | EC000441    | ETIM 6.0   | EC000441    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-92-01 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-11 | eClass 7.1 | 27-14-91-11 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-11 | eClass 9.1 | 27-14-44-90 |
| eClass 9.0 | 27-14-44-32 |            |             |

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)  
Technické údaje [EPLAN, WSCAD](#)