

**ADAP (adaptér, nástavce a redukce)
ADAP EX M40-1/2NPT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Řada kabelových průchodek je zakončena širokou škálou příslušenství.

Adaptory slouží jako propojovací kusy mezi otvory se závitem a kabelovými průchodkami s různými velikostmi a typy závitu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ADAP EX M40-1/2NPT
Objednací číslo	1738450000
Verze	ADAP (adaptér, nástavce a redukce), Adaptér, M 40 ,1/2" NPT, IP54, Mosaz poniklovaná
GTIN (EAN)	4008190958237
Mnž.	1 ks

ADAP (adaptér, nástavce a redukce) ADAP EX M40-1/2NPT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 156,45 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Všeobecné informace

Kabelové vývodky	NPT	Materiál	Mosaz poniklovaná
Poznámka: třída ochrany	K docílení vyššího IP stupně krytí prosíme postupujte podle návodu k obsluze.	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Stoupání závitu	1,5 mm
Stupeň krytí	IP54	Stupeň krytí s GWDR	IP54
Vnitřní závit	1/2" NPT	Vnější závit	M 40

Číslo certifikátů, kabelová průchodka

Identifikace II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-92-01
eClass 6.2	27-14-91-11	eClass 7.1	27-14-91-11
eClass 8.1	27-14-91-11	eClass 9.1	27-14-44-90
eClass 9.0	27-14-44-32		

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)
Technické údaje [EPLAN, WSCAD](#)