

Plotterpen 0,35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Plotter MCP Basic 2 je flexibilní a přenosné řešení, které vám umožní tisknout štítky na místě, snadno a rychle.

MCP Basic je vhodný pro označování malého počtu položek, částí štítků a pro zpracování zbytků.

Malý, prostorově úsporný plochý plotter

- Montážní deska na 3 MultiCard, snadné umístění MultiCard podložek
- Volitelně k dispozici jsou montážní desky pro SlimFix velikosti 4 až 6, a pro štítky
- Ovládání pomocí softwaru Weidmüller M-Print® PRO

MCP Plus završuje systém označení a koncept MultiCard společnosti Weidmüller. Její automatický systém skladování per umožňuje jejich ukládání přímo na plotru a speciální těsnicí kroužky zabraňují vysychání hrotů. Ke značení kompletní řady našich MultiCard produktů jsou zapotřebí jen dvě montážní desky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	Plotterpen 0,35
Objednací číslo	1768550000
Verze	Pero plotteru
GTIN (EAN)	4032248110803
Mnž.	1 ks

Plotterpen 0,35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost	6,5 g
----------------	-------

Systémy značení

Verze	Pero plotru s hrotem 0,35 mm, plnitelné
-------	--

Klasifikace

ETIM 4.0	EC000610	ETIM 5.0	EC000610
ETIM 6.0	EC000610	UNSPSC	81-11-18-12
eClass 5.1	19-03-90-90	eClass 6.2	19-14-06-09
eClass 7.1	19-14-92-90	eClass 8.1	19-14-92-90
eClass 9.1	19-14-06-09	eClass 9.0	24-32-11-90

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	WSCAD
-----------------	-----------------------