

**Z řada
ZBW 1/3.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Obrázek výrobku****Pružinové připojení s technologií tažné pružiny**

Technologie tažné pružiny je univerzální systém pro kontakty pro všechny běžné typy připojení vodiče. Díky skvělé úrovni flexibility je tažná pružina výhodným alternativním připojením.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	ZBW 1/3.5
Objednávací číslo	1781930000
Verze	Z řada, Provozní nástroj
GTIN (EAN)	4032248199532
Mnž.	1 ks

Datový list

Z řada
ZBW 1/3.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	27,76 mm	Šířka (v palcích)	1,093 inch
Výška	140,7 mm	Výška (v palcích)	5,539 inch
Hloubka	23,75 mm	Hloubka (v palcích)	0,935 inch
Čistá hmotnost	16,522 g		

Teploty

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-40 °C
Trvalá provozní teplota, max.	100 °C		

Specifikace systému

Verze Provozní nástroj

Údaje materiálu

Materiál	POM	Barevný	Oranžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB		

Další technická data

Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000897	ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897	ETIM 6.0	EC000149
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-92-14	eClass 9.1	21-01-90-90
eClass 9.0	21-04-50-03		

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace [StorageConditionsTerminalBlocks](#)