

SAI-Y-5S PARA 2M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



V dnešní době jsou často potřeba individuální délky kabelů. K uspokojení těchto požadavků nabízí společnost Weidmüller širokou řadu zásuvných konektorů pro vlastní montáž.

Y- rozvaděče se používají ke spojení a rozvodu více signálů pro úsporu místa.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-Y-5S PARA 2M12
Objednací číslo	1783430000
Verze	Zástrčka Y, M12 / M12
GTIN (EAN)	4032248183364
Mnž.	1 ks

SAI-Y-5S PARA 2M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 23 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Údaje o připojení

Skupinový výstup - zásuvný konektor	M12 konektor samec	Jednotlivý výstup 1 - zásuvný konektor	M12 konektor samice
Jednotlivý výstup 2 - zásuvný konektor	M12 konektor samice	Utahovací moment	M12: 0,8 - 1,2 Nm

Obecné údaje

Hlavní materiál krytu	PBT	Jmenovité napětí	24 V
Jmenovitý proud	4 A	Kódování	A
Materiál kontaktu, kontakt	CuZn	Materiál kontaktu, zásuvka	CuZn
Povrch kontaktu	Au (zlato)	Počet pólů	5
Připojení stínění	Ne	Připojovací závit	M12 / M12
Rozsah teplot krytu	-25 až +90 °C	Stupeň krytí	IP67
Vnější prům. vodiče	-	Závažnost znečištění	3

Klasifikace

ETIM 3.0	EC002062	ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002925
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-01
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.1	27-44-01-06
eClass 9.0	27-44-01-06		

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení


Brožura/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

SAI-Y-5S PARA 2M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



Rozměrový výkres




Schéma připojení

1. Female M12

2. Female M12

