

HDC pouzdra HDC 64D SDBO 2M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|--|
| Typ | HDC 64D SDBO 2M32G |
| Objednací číslo | 1786920000 |
| Verze | HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, Zavřená základna, Boční uzamykací svorka na horní straně, vysoký, s krytem, Velikost kabelových vstupů: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248204168 |
| Mnž. | 1 ks |

HDC pouzdra HDC 64D SDBO 2M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

| | | | |
|----------------------------|---------|----------------------------|------------|
| Šířka | 76,8 mm | Šířka (v palcích) | 3,024 inch |
| Výška | 106 mm | Výška (v palcích) | 4,173 inch |
| Rozměr při montáži – šířka | 132 mm | Rozměr při montáži – výška | 45 mm |
| Čistá hmotnost | 549 g | | |

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5

Obecné údaje

| | | | |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| EMC kryty | Ne | Hlavní materiál krytu | tlakově litý hliník |
| Materiál zajišťovacího prvku | Nerezavějící ocel, odolávající rzi | Poznámka ke třídě ochrany | Typ krytí pro tuto verzi krytu: IP20 |
| Provedení povrchu | Práškové lakování | Stupeň krytí | IP65 |

Rozměry

| | | | |
|-----------------------|----------|-------------------------|--------|
| Celková délka pouzdra | 120 mm | Délka rozteče otvorů A2 | 132 mm |
| Kabelový vstup | se závit | Výška pouzdra B | 84 mm |
| Výška základny B1 | 5 mm | Šířka pouzdra C | 43 mm |
| Šířka základny C1 | 57,5 mm | | |

Verze

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|--|
| Design | vyšoký | Design krytu | s krytem |
| Design pouzdra | Zavřená základna | Design zajišťovacího systému | Boční uzamykací svorka na horní straně |
| Horní část/dolní část/víčko | dolní část | Kabelový vstup | se závit |
| Kryt | s krytem | Počet kabelových vstupů nahoře | 0 |
| Počet kabelových vstupů ze strany | 2 | Typ | Kryt základny |
| Těsnění | NBR | Velikost | 8 |
| Velikost kabelových vstupů | M 32 | Verze svorky | Boční uzamykací svorka |
| Vhodné pro systém ModuPlug® | Ano | Vnitřní závit | M 32 |

Design

| | | | |
|------------------|---------------|----------------|----------|
| Skupina produktů | HDC pouzdra | Typ produktu | Pouzdra |
| Typ | Kryt základny | Kabelový vstup | se závit |

General data

| | | | |
|----------------------------|------|--------------|------------------------|
| Velikost kabelových vstupů | M 32 | Typ zámku | Boční uzamykací svorka |
| Velikost | 8 | Stupeň krytí | IP65 |

Material

Barevný Šedá

**HDC pouzdra
HDC 64D SDBO 2M32G**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Klasifikace**

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000437 | ETIM 4.0 | EC000437 |
| ETIM 5.0 | EC000437 | ETIM 6.0 | EC000437 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.0 | 27-44-02-02 | | |

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

| | |
|-----------------------|---|
| Brožura/Katalog | CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN |
| Technická dokumentace | 1786920000 HDC 64D SDBO 2M32G STP Blatt_1.pdf |
| Technické údaje | EPLAN, WSCAD |
| Technické údaje | STEP |

**HDC pouzdra
HDC 64D SDBO 2M32G**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy