

HDC pouzdra HDC 40D TSBU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|--|
| Typ | HDC 40D TSBU 1M32G |
| Objednací číslo | 1787000000 |
| Verze | HDC pouzdra, Velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248204243 |
| Mnž. | 1 ks |

**HDC pouzdra
HDC 40D TSBU 1M32G**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Šířka | 59 mm | Šířka (v palcích) | 2,323 inch |
| Výška | 76 mm | Výška (v palcích) | 2,992 inch |
| Hloubka | 93,3 mm | Hloubka (v palcích) | 3,673 inch |
| Čistá hmotnost | 269,5 g | | |

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Obecné údaje

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| EMC kryty | Ne | Hlavní materiál krytu | tlakově litý hliník |
| Materiál zajišťovacího prvku | Nerezavějící ocel, odolávající rzi | Provedení povrchu | Práškové lakování |
| Stupeň krytí | IP65 | | |

Rozměry

| | | | |
|-----------------------|---------|-----------------|----------|
| Celková délka pouzdra | 93,3 mm | Kabelový vstup | se závit |
| Výška pouzdra B | 76 mm | Šířka pouzdra C | 43 mm |

Verze

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Design | vysoký | Design pouzdra | Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky |
| Design zajišťovacího systému | Boční uzamykací svorka na dolní straně | Horní část/dolní část/víčko | horní část |
| Kabelový vstup | se závit | Počet kabelových vstupů nahoře | 0 |
| Počet kabelových vstupů ze strany | 1 | Typ | Zástrčka |
| Velikost | 6 | Velikost kabelových vstupů | M 32 |
| Verze svorky | Boční uzamykací svorka | Vhodné pro systém ModuPlug® | Ano |
| Vnitřní závit | M 32 | | |

Design

| | | | |
|------------------|-------------|----------------|----------|
| Skupina produktů | HDC pouzdra | Typ produktu | Pouzdra |
| Typ | Zástrčka | Kabelový vstup | se závit |

General data

| | | | |
|----------------------------|------|--------------|------------------------|
| Velikost kabelových vstupů | M 32 | Typ zámků | Boční uzamykací svorka |
| Velikost | 6 | Stupeň krytí | IP65 |

Material

Barevný Šedá

HDC pouzdra HDC 40D TSBU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Klasifikace

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000437 | ETIM 4.0 | EC000437 |
| ETIM 5.0 | EC000437 | ETIM 6.0 | EC000437 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.0 | 27-44-02-02 | | |

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

| | |
|-----------------------|---|
| Brožura/Katalog | CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN |
| Technická dokumentace | 1787000000 HDC 40D TSBU 1M32G STP Blatt_1.pdf |
| Technické údaje | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |
| Technické údaje | STEP |

Datový list**HDC pouzdra
HDC 40D TSBU 1M32G**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy