

**HDC pouzdra  
HDC 24B TSBO 1M25G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC.  
Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.  
Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření.  
Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn.  
Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ             | HDC 24B TSBO 1M25G                                                                                                                                                             |
| Objednací číslo | <a href="#">1787780000</a>                                                                                                                                                     |
| Verze           | HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na horní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25 |
| GTIN (EAN)      | 4032248205226                                                                                                                                                                  |
| Mnž.            | 1 ks                                                                                                                                                                           |

## HDC pouzdra HDC 24B TSBO 1M25G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |       |                   |            |
|----------------|-------|-------------------|------------|
| Šířka          | 55 mm | Šířka (v palcích) | 2,165 inch |
| Výška          | 61 mm | Výška (v palcích) | 2,402 inch |
| Čistá hmotnost | 340 g |                   |            |

### Teploty

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Mezní teplota | -40 °C ... 125 °C |
|---------------|-------------------|

### Shoda produktu s prostředím

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Obecné údaje

|                              |                                    |                       |                     |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| EMC kryty                    | Ne                                 | Hlavní materiál krytu | tlakově litý hliník |
| Materiál zajišťovacího prvku | Nerezavějící ocel, odolávající rzi | Provedení povrchu     | Práškové lakování   |
| Stupeň krytí                 | IP65                               |                       |                     |

### Rozměry

|                       |          |                 |          |
|-----------------------|----------|-----------------|----------|
| Celková délka pouzdra | 120 mm   | Kabelový vstup  | se závit |
| Výška pouzdra B       | 62,58 mm | Šířka pouzdra C | 43 mm    |

### Verze

|                                   |                                        |                                |                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Design                            | Standardně                             | Design pouzdra                 | Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky |
| Design zajišťovacího systému      | Boční uzamykací svorka na horní straně | Horní část/dolní část/víčko    | horní část                                 |
| Kabelový vstup                    | se závit                               | Počet kabelových vstupů nahoře | 0                                          |
| Počet kabelových vstupů ze strany | 1                                      | Typ                            | Zástrčka                                   |
| Velikost                          | 8                                      | Velikost kabelových vstupů     | M 25                                       |
| Verze svorky                      | Boční uzamykací svorka                 | Vhodné pro systém ModuPlug®    | Ne                                         |
| Vnitřní závit                     | M 25                                   |                                |                                            |

### Design

|                  |             |                |          |
|------------------|-------------|----------------|----------|
| Skupina produktů | HDC pouzdra | Typ produktu   | Pouzdra  |
| Typ              | Zástrčka    | Kabelový vstup | se závit |

### General data

|                            |      |              |                        |
|----------------------------|------|--------------|------------------------|
| Velikost kabelových vstupů | M 25 | Typ zámku    | Boční uzamykací svorka |
| Velikost                   | 8    | Stupeň krytí | IP65                   |

### Material

|         |      |
|---------|------|
| Barevný | Šedá |
|---------|------|

**HDC pouzdra  
HDC 24B TSBO 1M25G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Technické údaje****Klasifikace**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000437    | ETIM 4.0   | EC000437    |
| ETIM 5.0   | EC000437    | ETIM 6.0   | EC000437    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.0 | 27-44-02-02 |            |             |

**Osvědčení**

Schválení



ROHS

Shoda

**Soubory ke stažení**

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brožura/Katalog       | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Technická dokumentace | <a href="#">1787780000 HDC 24B TSBO 1M25G STP Blatt 1.pdf</a>           |
| Technické údaje       | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                            |
| Technické údaje       | <a href="#">STEP</a>                                                    |

### HDC pouzdra HDC 24B TSBO 1M25G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

