

SAI-4/6/8-MHF 4P PUR20M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Rozvaděče M12 jsou k dispozici v různých verzích. 4, 6 nebo 8 zdírek M12 s 4 nebo 5-pólovým designem. Skupinový vývod je k dispozici ve verzi pro pevný kabel, ve verzi pro konektor určený k připojení uživatelem, nebo ve verzi s M23. Speciální verze jsou také k dispozici. Například nabízíme rozvaděče 1-1 pro použití s jakýmkoliv typem připojení, nebo rozvaděče schválené pro použití v Ex zóně 1.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	SAI-4/6/8-MHF 4P PUR20M
Objednávací číslo	1791452000
Verze	Pasivní rozvaděč senzor / aktor, Verze krytu, 20 m, Ne
GTIN (EAN)	4032248221165
Mnž.	1 ks

SAI-4/6/8-MHF 4P PUR20M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	2 012 g
----------------	---------

Teploty

Provozní teplota	-
------------------	---

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Údaje o připojení

Kabelové vývodky	M 20	Výstup rozvaděče	Verze krytu
------------------	------	------------------	-------------

Elektrické údaje

Max. proudová kapacita na slot	4 A
--------------------------------	-----

Technické údaje kabelu

Délka kabelu	20 m	Počet pólů	4
--------------	------	------------	---

Všeobecné technické údaje

Počet pólů	4	Závažnost znečištění	3
LED	Ne		

Údaje o materiálu

Materiál rozvaděče	Plast	Materiál kontaktu	CuZn
--------------------	-------	-------------------	------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000830	ETIM 4.0	EC000830
ETIM 5.0	EC000830	ETIM 6.0	EC002585
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9,1	27-44-01-08
eClass 9.0	27-44-01-08		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
-----------------	---