

SAI-4/6/8-MHF 5P PUR 4M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Rozvaděče M12 jsou k dispozici v různých verzích. 4, 6 nebo 8 zdířek M12 s 4 nebo 5-pólovým designem. Skupinový vývod je k dispozici ve verzi pro pevný kabel, ve verzi pro konektor určený k připojení uživatelem, nebo ve verzi s M23. Speciální verze jsou také k dispozici. Například nabízíme rozvaděče 1-1 pro použití s jakýmkoliv typem připojení, nebo rozvaděče schválené pro použití v Ex zóně 1.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-4/6/8-MHF 5P PUR 4M
Objednací číslo	1791460400
Verze	Pasivní rozvaděč senzor / aktor, Verze krytu, 4 m, Ne
GTIN (EAN)	4032248221257
Mnž.	1 ks

SAI-4/6/8-MHF 5P PUR 4M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 664 g

Teploty

Provozní teplota -

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Údaje o připojení

Kabelové vývodky M 20 Výstup rozvaděče Verze krytu

Elektrické údaje

Max. proudová kapacita na slot 4 A

Technické údaje kabelu

Délka kabelu 4 m Počet pólů 5

Všeobecné technické údaje

Počet pólů 5 Závažnost znečištění 3
LED Ne

Údaje o materiálu

Materiál rozvaděče Plast Materiál kontaktu CuZn

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000830	ETIM 4.0	EC000830
ETIM 5.0	EC000830	ETIM 6.0	EC002585
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9,1	27-44-01-08
eClass 9.0	27-44-01-08		

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)