

SAI-4/6/8-MHF 5P PUR25M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Rozvaděče M12 jsou k dispozici v různých verzích. 4, 6 nebo 8 zdířek M12 s 4 nebo 5-pólovým designem. Skupinový vývod je k dispozici ve verzi pro pevný kabel, ve verzi pro konektor určený k připojení uživatelem, nebo ve verzi s M23. Speciální verze jsou také k dispozici. Například nabízíme rozvaděče 1-1 pro použití s jakýmkoliv typem připojení, nebo rozvaděče schválené pro použití v Ex zóně 1.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-4/6/8-MHF 5P PUR25M
Objednací číslo	1791462500
Verze	Pasivní rozvaděč senzor / aktor, Verze krytu, 25 m, Ne
GTIN (EAN)	4032248666720
Mnž.	1 ks

SAI-4/6/8-MHF 5P PUR25M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 3 440 g

Teploty

Provozní teplota -

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Údaje o připojení

Kabelové vývodky M 20 Výstup rozvaděče Verze krytu

Elektrické údaje

Max. proudová kapacita na slot 4 A

Technické údaje kabelu

Délka kabelu 25 m Počet pólů 5

Všeobecné technické údaje

Počet pólů 5 Závažnost znečištění 3
LED Ne

Údaje o materiálu

Materiál rozvaděče Plast Materiál kontaktu CuZn

Klasifikace

ETIM 4.0	EC002585	ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585	eClass 6.2	27-24-26-91
eClass 7.1	27-24-26-91	eClass 8.1	27-24-26-91
eClass 9.1	27-44-01-08	eClass 9.0	27-44-01-08

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [FL FIELDWIRING EN](#)