# THM
# THM WO 12/18 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Kabelové štítky na kotoučích THM WriteOn se používají pro značení vodičů a kabelů s vnějším průměrem do 36 mm. Průhledný lepicí proužek připevní a ochrání tisk na povrchu štítku.

- Značení je chráněna před nečistotami a oděrem pomocí průhledného lepicího proužku
- Snadný a rychlý tisk pomocí vysoce kvalitní termotransferové tiskárny

## Všeobecné objednací údaje

| | |
|---|---|
| Typ | THM WO 12/18 WS |
| Objednací číslo | 1856640000 |
| Verze | THM, Označení vodičů a kabelů, 1.9 - 1.9 mm, 12 x 18 mm, Bílá |
| GTIN (EAN) | 4032248399581 |
| Mnž. | 1 ks |
| kompatibilní tiskárna | 2430920000 2448870000 |

# THM
# THM WO 12/18 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

| | | | |
|---|---|---|---|
| Šířka | 18 mm | Šířka (v palcích) | 0,709 inch |
| Výška | 12 mm | Výška (v palcích) | 0,472 inch |
| Hloubka | 0,025 mm | Hloubka (v palcích) | 0,001 inch |
| Čistá hmotnost | 492 g | | |

### Obecné údaje

| | | | |
|---|---|---|---|
| Barevný | Bílá | Barva materiálu podle kódu odporu | 9 |
| Halogen | Ne | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
| Lepidlo | Polyakrylátové lepidlo | Materiál | Polyesterová fólie |
| Počet na roli | 10 000 | Rozsah provozní teploty | -40…150 °C |
| Schválení podle UL 969 | Ano | Typ tisku | prázdný |
| Velikost pole na označení | 12 x 9 mm | Verze | Samolepicí |
| Šířka | 18 mm | | |

### Označení vodičů a kabelů

| | | | |
|---|---|---|---|
| Halogen | Ne | Průřez vodiče, max. | 6 mm² |
| Průřez vodiče, min. | 0,75 mm² | Vnější prům. vodiče | 1.9 - 1.9 mm |
| Vnější prům. vodiče, max. | 1,9 mm | Vnější prům. vodiče, min. | 1,9 mm |

### Klasifikace

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001530 | ETIM 4.0 | EC001288 |
| ETIM 5.0 | EC001530 | ETIM 6.0 | EC001530 |
| UNSPSC | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9,1 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.0 | 27-40-04-01 | | |

### Osvědčení

| | |
|---|---|
| ROHS | Shoda |

### Soubory ke stažení

| | |
|---|---|
| Software | M-Print PRO configuration file |
| Technické údaje | EPLAN, WSCAD |
| Technické údaje | STEP |

# THM
# THM WO 12/18 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Nákresy

