

**THM
THM MT30X 17/9 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Značky THM nabízejí vynikající kvalitu tisku díky technologii tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pod Windows umožňuje plnit všechny typy požadavků na značení.

- K dispozici jsou štítky z vysoce kvalitního polyesteru v různých barvách nebo levné papírové štítky
- Štítky jsou v tiskárně automaticky polohovány pro perfektní zaměření tisku na každém štítku.

Všeobecné objednací údaje

Typ	THM MT30X 17/9 GE
Objednací číslo	1856650000
Verze	THM, Značky na přístroje, 9 x 17 mm, Žlutá
GTIN (EAN)	4032248399598
Mnž.	1 ks
kompatibilní tiskárna	2430920000 2448870000

THM THM MT30X 17/9 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	17 mm	Šířka (v palcích)	0,669 inch
Výška	9 mm	Výška (v palcích)	0,354 inch
Hloubka	0,08 mm	Hloubka (v palcích)	0,003 inch
Čistá hmotnost	348 g		

Obecné údaje

Barevný	Žlutá	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Lepidlo	Akrylát
Materiál	Polyester	Metoda tisku	Termotransfer
Počet na roli	10 000	Rozsah provozní teploty	-40...150 °C
Verze	Samolepicí, bez obsahu halogenů	Šířka	17 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.1	27-40-06-29
eClass 9.0	27-40-06-29		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Software	M-Print PRO configuration file
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP

THM
THM MT30X 17/9 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

