

SAIE-M12B-8-0.5U-PG9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



K připojení na straně zařízení kabeláže snímačů / akčních členů je zapotřebí různých vestavěných konektorů. Jsou k dispozici ve verzích M12, M8 a M5.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIE-M12B-8-0.5U-PG9
Objednací číslo	1861270000
Verze	Vestavěné zástrčky, M12, Zásuvka, rovná, PG 9, Počet pólů: 8
GTIN (EAN)	4032248419340
Mnž.	1 ks

SAIE-M12B-8-0.5U-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	33 g
----------------	------

Teploty

Provozní teplota, max.	90 °C	Provozní teplota, min.	-30 °C
Rozsah provozní teploty, max.	90 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-30 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Standardy

Standardní konektor	IEC 61076-2-101	Č. osvědčení (cURus)	E307231
---------------------	-----------------	----------------------	---------

Obecné údaje

Délka vlákna / kabelu	0,5 m	Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek
Jmenovité napětí	30 V	Jmenovité napětí	250 V (4-pole) / 125 V (5-pole) / 60 V (8-pole)
Jmenovitý proud	2 A	Jmenovitý proud	4 A (4 a 5 pólů) / 2 A (8 pólů)
Kabelové vývodky	PG 9	Kódování	A
Materiál	PVC	Povrch kontaktu	Pozlacené
Počet pólů	8	Průřez jádra	0,25 mm ²
Připojovací závit	M12	Rozsah teplot krytu	-30...+90 °C
Stupeň krytí	IP67, přišroubované	Vnější prům. vodiče	-

Klasifikace

ETIM 3.0	EC002061	ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002635
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-01
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9,1	27-44-01-03
eClass 9.0	27-44-01-02		

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
Technické údaje	WSCAD

SAIE-M12B-8-0.5U-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

Schéma připojení




Schéma pólů

