

SAIE-M8R-4-0.5U-FP-M8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



K připojení na straně zařízení kabeláže snímačů / akčních členů je zapotřebí různých vestavěných konektorů. Jsou k dispozici ve verzích M12, M8 a M5.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIE-M8R-4-0.5U-FP-M8
Objednací číslo	1861290000
Verze	Vestavěné zástrčky, M8 snap, pin, rovný, M 8, Počet pólů: 4
GTIN (EAN)	4032248419364
Mnž.	1 ks

SAIE-M8R-4-0.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 14 g

Teploty

Provozní teplota, max.	90 °C	Provozní teplota, min.	-30 °C
Rozsah provozní teploty, max.	90 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-30 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Standardy

Č. osvědčení (cURus) E307231

Obecné údaje

Délka vlákna / kabelu	0,5 m	Hlavní materiál krytu	Mosaz, poniklované
Jmenovité napětí	30 V	Jmenovité napětí	60 V (3-pole) / 30 V (4-pole)
Jmenovitý proud	4 A	Kabelové vývodky	M 8
Materiál	PVC	Povrch kontaktu	Pozlacené
Počet pólů	4	Průřez jádra	0,25 mm²
Připojovací závit	M8 snap	Rozsah teplot krytu	-30...+90 °C
Stupeň krytí	IP67, přišroubované	Typ připojení	Kontakt
Vnější prům. vodiče	-		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC002061	ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002635
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-01
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.1	27-44-01-03
eClass 9.0	27-44-01-02		

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
 Technické údaje [WSCAD](#)

SAIE-M8R-4-0.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

Schéma připojení




Schéma pólů

