

**THM**  
**THM MT30X 38.1/31.8 SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Podobné ilustraci

Značky THM nabízejí vynikající kvalitu tisku díky technologii tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pod Windows umožňuje plnit všechny typy požadavků na značení.

- K dispozici jsou štítky z vysoce kvalitního polyesteru v různých barvách nebo levné papírové štítky
- Štítky jsou v tiskárně automaticky polohovány pro perfektní zaměření tisku na každém štítku.

**Všeobecné objednací údaje**

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Typ                   | THM MT30X 38.1/31.8 SI                                |
| Objednací číslo       | <a href="#">1862350000</a>                            |
| Verze                 | THM, Značky na přístroje, 31.75 x 38.1 mm, Stříbrná   |
| GTIN (EAN)            | 4032248426577                                         |
| Mnž.                  | 1 ks                                                  |
| kompatibilní tiskárna | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a> |

## THM THM MT30X 38.1/31.8 SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |          |                     |            |
|----------------|----------|---------------------|------------|
| Šířka          | 38,1 mm  | Šířka (v palcích)   | 1,5 inch   |
| Výška          | 31,75 mm | Výška (v palcích)   | 1,25 inch  |
| Hloubka        | 0,08 mm  | Hloubka (v palcích) | 0,003 inch |
| Čistá hmotnost | 237 g    |                     |            |

### Obecné údaje

|                              |           |                         |                                 |
|------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------------|
| Barevný                      | Stříbrná  | Halogen                 | Ne                              |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0       | Lepidlo                 | Akrylátové lepidlo              |
| Materiál                     | Polyester | Metoda tisku            | Termotransfer                   |
| Počet na roli                | 1 000     | Rozsah provozní teploty | -40...150 °C                    |
| Schválení podle UL 969       | Ano       | Verze                   | Samolepicí, bez obsahu halogenů |
| Šířka                        | 38,1 mm   |                         |                                 |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.1 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.0 | 27-40-06-29 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Software        | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |
| Technické údaje | <a href="#">STEP</a>                           |

**THM**  
**THM MT30X 38.1/31.8 SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

