

## SAIL-VSA-DS-3.0U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüller poskytuje ventilové konektory jako připojovací vedení s konektorem M12 na jednom konci a s druhým koncem bez konektoru. Stav ventilového konektoru se zobrazuje pomocí LED diody. Každý ventilový konektor má ochranný obvod. Produktová řada společnosti Weidmüller zahrnuje ventilové konektory typů A, B a C podle DIN a průmyslových standardů. V připojeném stavu splňují stupeň krytí IP 67. Směr vývodu je také rozhodujícím faktorem: Weidmüller také poskytuje 0° verze, i.e. vývod kabelu směřuje k zemi k zemi kontaktu.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIL-VSA-DS-3.0U
Objednací číslo	<a href="#">1896990300</a>
Verze	Zástrčka ventilu, Jeden konec bez konektoru – zásuvka ventilu
GTIN (EAN)	4032248513932
Mnž.	1 ks

## SAIL-VSA-DS-3.0U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 232 g

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Technické specifikace kabelu

Počet pólů	4 (3 + PE)	Průřez jádra	0,34 mm <sup>2</sup>
Délka kabelu	3 m	Stíněný	Ne
Barevné kódování	modrá, hnědá, zelená / žlutá, černá, bílá	Materiál pláště	PUR
Barva opláštění	černá (podobná odstínu RAL 9005)	Halogen	Ne
Teplotní rozpětí, pohyblivé	-30...90 °C	Teplotní rozpětí, stacionární	-40...90 °C
Odolnost proti zkrutu	360 °/m	Vhodné pro nosiče kabelů	Ano
Poloměr ohybu, min., stacionární	5x průměr kabelu	Poloměr ohybu, min., pohyblivý	10x průměr kabelu
Zrychlení	5 m/s <sup>2</sup>	Rychlost	200 m/min
Odolné vůči perlám kovu ze svařování	Ne		

### Všeobecné technické údaje

Verze	Jeden konec bez konektoru – zásuvka ventilu	Hlavní materiál krytu	TPU
Kódování	Design A (18 mm)	Stupeň krytí	IP67, přišroubované
LED	Ano	Jmenovité napětí	24 V
Jmenovitý proud	4 A	Rozsah teplot krytu	-25...+80 °C
Závažnost znečištění	3		

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC000830	ETIM 4.0	EC000830
ETIM 5.0	EC000830	ETIM 6.0	EC001855
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.1	27-06-03-11
eClass 9.0	27-06-03-12		

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

### Soubory ke stažení


Brožura/Katalog [FL FIELDWIRING EN](#)

**SAIL-VSA-DS-3.0U**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Nákresy**

**Rozměrový výkres**



**Rozměrový výkres**



**Schéma připojení**

