

**Screwty- M8 F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Ideální nástroj pro jakoukoliv práci**

Screwty® je ideální, všestranný nástroj pro utahování všech běžných kabelů snímačů a akčních členů. I těžko přístupné kulaté konektory jsou se Screwty® nadosah. Jednoduchý otáčivý moment utáhne a povolí konektory bez potřeby nadměrné síly. Screwty® je jedinečné a celkové řešení, protože je lze použít s většinou kabelů a konektorů od jiných prodejců (přes 90 %). Screwty® se skládá z rukojeti a tradičního 1/4" adaptéru. Lze je tedy použít pro všechny velikosti: pro kulaté konektory M12 a M8, pro varianty M12F a M8F a pro přizpůsobitelné konektory samce a samice.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	Screwty- M8 F
Objednací číslo	<a href="#">1900030000</a>
Verze	Nářadí, Nástroj na kabelovou vývodku na konektory M8
GTIN (EAN)	4032248375837
Mnž.	1 ks

**Screwty- M8 F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Délka	220 mm	Délka (v palcích)	8,661 inch
Šířka	30,3 mm	Šířka (v palcích)	1,193 inch
Váha	140 g	Čistá hmotnost	170 g

**Obecné údaje**

Materiál Kov

**Klasifikace**

ETIM 4.0	EC002556	ETIM 5.0	EC002556
ETIM 6.0	EC000149	UNSPSC	27-11-17-02
eClass 5.1	21-04-01-90	eClass 6.2	21-04-01-90
eClass 7.1	21-04-01-90	eClass 8.1	21-04-01-90
eClass 9,1	21-01-90-90	eClass 9.0	21-04-50-03

**Soubory ke stažení**Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)