

Screwty M8 KO o. SD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Screwty® připevnění je vhodné pro M8 kulaté zásuvné konektory s vnějším průměrem vroubkované matice 10 ±0,3 mm. Utahovací moment je 0,5 – 0,6 Nm.

Všeobecné objednací údaje

Typ	Screwty M8 KO o. SD
Objednací číslo	1900110000
Verze	Nářadí, Nástroj na kabelová těsnění pro litá vedení M12
GTIN (EAN)	4032248409969
Mnž.	1 ks

Screwty M8 KO o. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost 13 g

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000174	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000149
eClass 6.2	21-04-01-90	eClass 7.1	21-04-01-90
eClass 8.1	21-04-01-90	eClass 9,1	21-01-90-90
eClass 9.0	21-04-50-03		

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)