

Screwty M12f KO o. SD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Screwty® připevnění je vhodné pro přizpůsobitelné M12 kulaté zásuvné konektory s vnějším průměrem vroubkované matice $19,8 \pm 0,3$ mm. Utahovací moment je 0,8 – 1,2 Nm.

Všeobecné objednací údaje

Typ	Screwty M12f KO o. SD
Objednací číslo	1900120000
Verze	Nářadí, Nástroj na kabelovou vývodku na konektory M12
GTIN (EAN)	4032248409976
Mnž.	1 ks

Screwty M12f KO o. SD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost 18 g

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000174	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000149
eClass 6.2	21-04-01-90	eClass 7.1	21-04-01-90
eClass 8.1	21-04-01-90	eClass 9,1	21-01-90-90
eClass 9.0	21-04-50-03		

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)