

HDC pouzdra HDC 10B SDBO 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC 10B SDBO 1M20G
Objednací číslo	1901490000
Verze	HDC pouzdra, Velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, Zavřená základna, Boční uzamykací svorka na horní straně, Standardně, s krytem, Velikost kabelových vstupů: M 20
GTIN (EAN)	4032248588251
Mnž.	1 ks

HDC pouzdra HDC 10B SDBO 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	77,2 mm	Šířka (v palcích)	3,039 inch
Výška	79,5 mm	Výška (v palcích)	3,13 inch
Rozměr při montáži – šířka	82 mm	Rozměr při montáži – výška	40 mm
Čistá hmotnost	296 g		

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5
------------	------------------------------

Obecné údaje

EMC kryty	Ne	Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník
Materiál zajišťovacího prvku	Nerezavějící ocel, odolávající rzi	Poznámka ke třídě ochrany	Typ krytí pro tuto verzi krytu: IP20
Provedení povrchu	Práškové lakování	Stupeň krytí	IP65

Rozměry

Celková délka pouzdra	73 mm	Délka rozteče otvorů A2	82 mm
Kabelový vstup	se závit	Výška pouzdra B	57 mm
Výška základny B1	5 mm	Šířka pouzdra C	43 mm
Šířka základny C1	53,5 mm		

Verze

Design	Standardně	Design krytu	s krytem
Design pouzdra	Zavřená základna	Design zajišťovacího systému	Boční uzamykací svorka na horní straně
Horní část/dolní část/víčko	dolní část	Kabelový vstup	se závit
Kryt	s krytem	Počet kabelových vstupů nahoře	0
Počet kabelových vstupů ze strany	1	Typ	Kryt základny
Těsnění	NBR	Velikost	4
Velikost kabelových vstupů	M 20	Verze svorky	Boční uzamykací svorka
Vhodné pro systém ModuPlug®	Ne	Vnitřní závit	M 20

Design

Skupina produktů	HDC pouzdra	Typ produktu	Pouzdra
Typ	Kryt základny	Kabelový vstup	se závit

General data

Velikost kabelových vstupů	M 20	Typ zámku	Boční uzamykací svorka
Velikost	4	Stupeň krytí	IP65

Material

Barevný	Šedá
---------	------

**HDC pouzdra
HDC 10B SDBO 1M20G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.1	27-44-02-02
eClass 9.0	27-44-02-02		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP

HDC pouzdra HDC 10B SDBO 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

