

**SAI JP 4P LG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Malý kryt se 4pólovou zásuvkou M12 a patičí k instalaci miniaturní elektroniky. Kryt může být vyplněn směsí k dosažení třídy ochrany IP 68. Tato verze je ideální pro projekty dodatečné montáže a montáž přímo na snímače.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	SAI JP 4P LG
Objednací číslo	<a href="#">1915220000</a>
GTIN (EAN)	4032248546671
Mnž.	1 ks

## SAI JP 4P LG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Délka	86 mm	Délka (v palcích)	3,386 inch
Šířka	14,4 mm	Šířka (v palcích)	0,567 inch
Výška	36 mm	Výška (v palcích)	1,417 inch
Čistá hmotnost	41,8 g		

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Technické údaje JACKPAC®

CTI	≥ 200	Contact to terminal rail	Ne
Encapsulation option	Ano	Izolační materiál	PBT GF
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál kontaktu	CuZn
Max. power loss	0,4 W	Max. relativní vlhkost během skladování	80 %
Number of PCBs per module	1	PCB thickness	1 mm
Povrch kontaktu	Pozlacené	Počet připojení	2
Počet úrovní připojení	1	Propojovací připojení	Ne
Skupina izolačního materiálu	IIIa	Tolerance for the PCB shape	±0.1 mm
Type of contact to PCB	Solder connection, via wire		

### Klasifikace

ETIM 6.0	EC000437	eClass 6.2	27-18-09-90
eClass 7.1	27-18-09-90	eClass 8.1	27-18-09-90
eClass 9.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 8 SAI 15/16 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
Technické údaje	<a href="#">WSCAD</a>

**DPS design**