

**Držák  
MCP AP SF4-6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Plotter MCP Basic 2 je flexibilní a přenosné řešení, které vám umožní tisknout štítky na místě, snadno a rychle.

MCP Basic je vhodný pro označování malého počtu položek, částí štítků a pro zpracování zbytků.

Malý, prostorově úsporný plochý plotter

- Montážní deska na 3 MultiCard, snadné umístění MultiCard podložek
- Volitelně k dispozici jsou montážní desky pro SlimFix velikosti 4 až 6, a pro štítky
- Ovládání pomocí softwaru Weidmüller M-Print® PRO

MCP Plus završuje systém označení a koncept MultiCard společnosti Weidmüller. Její automatický systém skladování per umožňuje jejich ukládání přímo na plotru a speciální těsnicí kroužky zabraňují vysychání hrotů. Ke značení kompletní řady našich MultiCard produktů jsou zapotřebí jen dvě montážní desky.

**Všeobecné objednávací údaje**

Typ	MCP AP SF4-6
Objednávací číslo	<a href="#">1924310000</a>
Verze	Držák
GTIN (EAN)	4032248563494
Mnž.	1 ks

## Datový list

### Držák MCP AP SF4-6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	105 mm	Šířka (v palcích)	4,134 inch
Výška	10 mm	Výška (v palcích)	0,394 inch
Hloubka	314 mm	Hloubka (v palcích)	12,362 inch
Čistá hmotnost	349 g		

### Systemy značení

Typ značky	SlimFix 4 až 6	Verze	Adaptérová deska SlimFix SF 4-6 pro plotr MCM Plus
------------	----------------	-------	--

### Klasifikace

ETIM 6.0	EC001675	UNSPSC	81-11-18-12
eClass 5.1	19-03-90-90	eClass 6.2	19-14-91-02
eClass 7.1	19-14-06-90	eClass 8.1	19-14-02-90
eClass 9.1	19-14-92-90	eClass 9.0	19-14-92-90

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda