

## Držák MCP AP PLUS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Plotter MCP Basic 2 je flexibilní a přenosné řešení, které vám umožní tisknout štítky na místě, snadno a rychle.

MCP Basic je vhodný pro označování malého počtu položek, částí štítků a pro zpracování zbytků.

Malý, prostorově úsporný plochý plotter

- Montážní deska na 3 MultiCard, snadné umístění MultiCard podložek
- Volitelně k dispozici jsou montážní desky pro SlimFix velikosti 4 až 6, a pro štítky
- Ovládání pomocí softwaru Weidmüller M-Print® PRO

MCP Plus završuje systém označení a koncept MultiCard společnosti Weidmüller. Její automatický systém skladování per umožňuje jejich ukládání přímo na plotru a speciální těsnicí kroužky zabraňují vysychání hrotů. Ke značení kompletní řady našich MultiCard produktů jsou zapotřebí jen dvě montážní desky.

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	MCP AP PLUS
Objednávací číslo	<a href="#">1924360000</a>
Verze	Držák
GTIN (EAN)	4032248563548
Mnž.	1 ks

## Datový list

### Držák MCP AP PLUS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	440 mm	Šířka (v palcích)	17,323 inch
Výška	10 mm	Výška (v palcích)	0,394 inch
Hloubka	324 mm	Hloubka (v palcích)	12,756 inch
Čistá hmotnost	2 056 g		

### Systémy značení

Typ značky	Verze	Montážní deska plotru
Multicard		MCP Plus pro značku MultiCard

### Klasifikace

ETIM 6.0	EC001675	UNSPSC	81-11-18-12
eClass 5.1	19-03-90-90	eClass 6.2	19-14-91-02
eClass 7.1	19-14-06-90	eClass 8.1	19-14-02-90
eClass 9,1	19-14-92-90	eClass 9.0	19-14-92-90

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda