

**Držák
MCP AP LABELS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Plotter MCP Basic 2 je flexibilní a přenosné řešení, které vám umožní tisknout štítky na místě, snadno a rychle.

MCP Basic je vhodný pro označování malého počtu položek, částí štítků a pro zpracování zbytků.

Malý, prostorově úsporný plochý plotter

- Montážní deska na 3 MultiCard, snadné umístění MultiCard podložek
- Volitelně k dispozici jsou montážní desky pro SlimFix velikosti 4 až 6, a pro štítky
- Ovládání pomocí softwaru Weidmüller M-Print® PRO

MCP Plus završuje systém označení a koncept MultiCard společnosti Weidmüller. Její automatický systém skladování per umožňuje jejich ukládání přímo na plotru a speciální těsnicí kroužky zabraňují vysychání hrotů. Ke značení kompletní řady našich MultiCard produktů jsou zapotřebí jen dvě montážní desky.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	MCP AP LABELS
Objednávací číslo	1924370000
Verze	Držák
GTIN (EAN)	4032248563555
Mnž.	1 ks

**Držák
MCP AP LABELS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Šířka	210 mm	Šířka (v palcích)	8,268 inch
Výška	10 mm	Výška (v palcích)	0,394 inch
Hloubka	324 mm	Hloubka (v palcích)	12,756 inch
Čistá hmotnost	868 g		

Systémy značení

Typ značky	Štítky	Verze	Montážní deska plotru MCP pro A4 list štítků
------------	--------	-------	---

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001675	UNSPSC	81-11-18-12
eClass 5.1	19-03-90-90	eClass 6.2	19-14-91-02
eClass 7.1	19-14-06-90	eClass 8.1	19-14-02-90
eClass 9.1	19-14-92-90	eClass 9.0	19-14-92-90

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda