

Klippon K (prázdná hliníková skříň) KLIPPON K41 VMO RAL7001

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Značka Klippon® již dlouho znamená kompetenci a kvalitu mezi kryty - zejména když se jedná o řešení na míru pro standardní průmyslové aplikace a aplikace v zónách s nebezpečím výbuchu.

Vylepšené produkty, které vyhovují všem aplikačním požadavkům: to byl záměr společnosti Weidmüller při modernizaci a aktualizaci řady krytů Klippon® K. Společnost Weidmüller poskytuje širokou řadu hliníkových krytů přesně odpovídajících požadavkům zákazníka nezávisle na plánované aplikaci.

- K dispozici ve dvou povrchových úpravách: přírodní a práškově lakované (RAL 7001)
- K dispozici standardně s lisovaným silikonovým nebo chloroprenovým těsněním
- Jednotný Torx šroub pro 19 různých velikostí
- Montážní otvory mimo utěsněný prostor
- Vysoký stupeň krytí: IP 66, IP 67 a IP 68
- Odolnost proti nárazu až 7 (10) J
- Kryty mají certifikaci ATEX, IECEx, GOST Ex, GOST, cULus, Ruský mořský loďní registr, Germanischer Lloyd a také splňují standard prázdného krytu.
- Slitina je odolná proti slané vodě
- Standardizované rozvaděče se závitovými otvory a řadou konfigurací svorek

Všeobecné objednací údaje

Typ	KLIPPON K41 VMO RAL7001
Objednací číslo	1937800000
Verze	Klippon K (prázdná hliníková skříň), Prázdný plášť, Hliníkový kryt, Výška: 120 mm, Šířka: 122 mm, Hloubka: 81 mm, Materiál: Hliník AISi12, Práškově lakované, s texturou, Stříbřitě šedá
GTIN (EAN)	4032248609871
Mnž.	1 ks

Klippon K (prázdná hliníková skříň) KLIPPON K41 VMO RAL7001

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	122 mm	Šířka (v palcích)	4,803 inch
Výška	120 mm	Výška (v palcích)	4,724 inch
Hloubka	81 mm	Hloubka (v palcích)	3,189 inch
Rozměr při montáži – šířka	106 mm	Rozměr při montáži – výška	82 mm
Čistá hmotnost	938 g		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Kabelové průchodky, levá strana

M12	4	M16	4
M20	2	M25	1
M32	1		

Kabelové průchodky, nahoře/dole

M12	6	M16	6
M20	3	M25	2
M32	1		

Kabelové průchodky, pravá strana

M12	4	M16	4
M20	2	M25	1
M32	1		

Svislá montáž

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	*	WDU 4 / ZDU 4	*
WDU 10 / ZDU 10	1x6	WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x13
WDU 4 / ZDU 4	1x11	WDU 6 / ZDU 6	1x8

Všeobecné informace

Místa využití	Zpracovatelský průmysl, Doprava, Lodní strojírenství, Balicí průmysl, Přístavní zařízení, Výroba strojů	Tloušťka materiálu	4,5 mm
Tloušťka materiálu krytu	4 mm	Tloušťka materiálu skříně	4,5 mm
Úťahovací moment šroubů víka	2,5 Nm	Materiál	Hliník AlSi12
Materiál těsnění	Silikon	Provedení povrchu	Práškové lakované, s texturou
Provozní teplota, min.	-60 °C	Provozní teplota, max.	135 °C
Odolnost proti nárazu	10,00 J	Stupeň krytí	IP66, IP67, IP68
Poznámka: třída ochrany	IP68 (t=72 h, h=1 m)	Připojení krytu	Otvory 6 mm
Připojení víka	Šrouby M6 torx z nerezové oceli s drážkou	Integrovaní upevnění	Závitové otvory M5

Číslo certifikátů, kryt

Č. osvědčení (GERMLLOYD)	TAE00002SM	Č. osvědčení (MARITREG)	14.40040.250
Č. osvědčení (cULus)	E197061		

Datum vytvoření 23. července 2019 18:09:44 CEST

Klippon K (prázdná hliníková skříň) KLIPPON K41 VMO RAL7001

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Klasifikace

ETIM 4.0	EC002600	ETIM 5.0	EC002600
ETIM 6.0	EC000261	eClass 6.2	27-14-91-07
eClass 7.1	27-14-91-07	eClass 8.1	27-14-91-07
eClass 9,1	27-18-92-90	eClass 9.0	27-18-01-01

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	MB KLIPPON ENCL.TECN EN CAT 5 ENCL 17/18 EN FL RAILWAY 2014 EN
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	EU Declaration of Conformity - Klippon K Empty Enclosures - DoC DE PS2410_160412_001ISS01
Specifikační zakázky	Klippon K41 VMO RAL7001_1937800000_DE Klippon K41 VMO RAL7001_1937800000_EN
Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	MB KLIPPON ENCL.TECN DE Assembly guidelines - empty enclosures

**Klippon K (prázdná hliníková skříň)
KLIPPON K41 VMO RAL7001**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Rozměrový výkres**