

**SAI aktivní
SAI-AU M12 SB 2Counter**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Vyjma dobře známých modulů pro digitální vstup a výstup obsahuje SAI-Pro-System také měřicí komponenty, tepelné, PT100 a analogové moduly. Tato komplexní řada nabízí uživatelům široký výběr.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-AU M12 SB 2Counter
Objednací číslo	1938730000
Verze	SAI aktivní, Dílčí sběrnice
GTIN (EAN)	4032248612710
Mnž.	1 ks

SAI aktivní SAI-AU M12 SB 2Counter

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	180 mm	Délka (v palcích)	7,087 inch
Šířka	30 mm	Šířka (v palcích)	1,181 inch
Výška	32 mm	Výška (v palcích)	1,26 inch
Čistá hmotnost	308 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	60 °C	Provozní teplota, min.	0 °C
Skladovací teplota, max.	85 °C	Skladovací teplota, min.	-25 °C
Provozní teplota	0 °C...60 °C	Skladovací teplota	-25 °C...85 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Digitální vstupy

Diagnostická signalizace červená

Digitální výstupy

Diagnostická signalizace červená

Obecné údaje

D x Š x V	180 / 30 / 32	Hlavní materiál krytu	Pocan, PBT
Klasifikace hořlavosti UL 94	5 VA	Osvědčení	CE, cULus
Stupeň krytí	IP67	Země	< 200 g

Připojení

Napájecí napětí (AUX-IN)	1x M12 zástrčka 5 kontaktů, Kódování A	Připojení I/O	4x M12 zásuvka, 5 kontaktů kódování A
Připojení k dílčí sběrnici (SUB-IN)	1x M8 zástrčka 4 kontakty, Kódování A	Připojení k dílčí sběrnici (SUB-OUT)	1x M8 zásuvka 4 kontakty, Kódování A

Napájecí napětí

Kontaktní zátěž	Na PIN max. 4 A	Limity	18 V DC ... 30 V DC
Max. souhrn proudu – modul	8 A	Ochrana před záměnou polarity	Ano
Provozní napětí	24 V		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001597	ETIM 4.0	EC001599
ETIM 5.0	EC001599	ETIM 6.0	EC001601
UNSPSC	43-17-27-10	eClass 5.1	27-25-04-03
eClass 6.2	27-24-26-04	eClass 7.1	27-24-26-04
eClass 8.1	27-24-26-04	eClass 9,1	27-24-26-90
eClass 9.0	27-24-26-05		

Datový list**SAI aktivní
SAI-AU M12 SB 2Counter**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Osvědčení**

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog

[CAT U_REMOTE 16/17 EN](#)
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Declaration of Conformity_DE_PN45](#)

Technické údaje

[EPLAN_WSCAD](#)