

IE-KOK-V4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Děrovací nástroje společnosti Weidmüller by měly být vaší první volbou na tvorbu výřezů ve vašem rozvaděči.

- PG kabelové průchodky
- M kabelové průchodky
- Speciální kabelové průchodky

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-KOK-V4
Objednací číslo	1966790000
Verze	Otvory v plechu
GTIN (EAN)	4032248659616
Mnž.	1 ks

IE-KOK-V4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	20,2 mm	Šířka (v palcích)	0,795 inch
Čistá hmotnost	700 g	Průměr	23,2 mm

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Technické údaje

Verze	Speciální tvar, 2 ploché strany
-------	---------------------------------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000156
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.1	21-04-90-47
eClass 9.0	21-04-90-47		

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 9 IETH 18/19 EN CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
-----------------	--

IE-KOK-V4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Příklad použití**