

IE-KO-HAT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Přetlakový ventil chrání před přetížením
- Hlava válce s úhlem 90°
- Hlavu pod úhlem je možné otočit o 360°
- Ergonomická rukojeť automaticky zaskočí zpátky díky pružině
- Odpadní kus se již nikdy nezachytí díky trojitému členění
- Hydraulický průbojník vyrobený z vysokopevnostního hliníku (přibl. 40% hmotnostní úspora)
- Výrazně snížená životnost při použití plechů z nerezové oceli

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-KO-HAT
Objednací číslo	1966810000
Verze	Otvory v plechu
GTIN (EAN)	4032248659630
Mnž.	1 ks

IE-KO-HAT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	290 mm	Šířka (v palcích)	11,417 inch
Výška	120 mm	Výška (v palcích)	4,724 inch
Hloubka	70 mm	Hloubka (v palcích)	2,756 inch
Váha	1,9 kg	Čistá hmotnost	3 262 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Nástroje na řezání

Děrovací síla	75 kN	Kulaté otvory o průměru od 1 do 85 mm	2,0 mm F = 370 N/mm ²
Kulaté otvory o průměru od 2 do 64 mm	3,0 mm F = 370 N/mm ²	Kulaté otvory o průměru od 3 do 64 mm	2,5 mm F = 600 N/mm ²
Max. provozní tlak	650 bar	Obdélníkové otvory do	36 x 112 mm; 2,0 mm F = 370 N/mm ²
Čtvercové otvory do	68 x 68 mm; 2,0 mm F = 370 N/mm ²		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000156
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-14-91-90	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9,1	21-04-90-47
eClass 9.0	21-04-90-47		

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 9 IETH 18/19 EN](#)
[CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)

IE-KO-HAT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Příklad použití**