

Screwty M23**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Screwty® připevnění je vhodné pro přizpůsobitelné M23 kulaté zásuvné konektory a potažené M23 kulaté zásuvné konektory s vnějším průměrem vroubkované matice 26,2 ±0,3 mm. Utahovací moment je 2 – 2.5 Nm.

Všeobecné objednací údaje

Typ	Screwty M23
Objednací číslo	1981560000
Verze	Nářadí, Šroubovací nástroj
GTIN (EAN)	4032248677702
Mnž.	1 ks

Screwty M23

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost 23 g

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001583	ETIM 4.0	EC001583
ETIM 5.0	EC001583	ETIM 6.0	EC000149
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-92-06
eClass 7.1	27-14-92-06	eClass 8.1	27-14-92-06
eClass 9,1	21-01-90-90	eClass 9.0	21-04-50-03

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)