

**Klippon K (prázdná hliníková skříň)  
MOPL K7 STAHL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Obrázek výrobku**

Značka Klippon® již dlouho znamená kompetenci a kvalitu mezi kryty - zejména když se jedná o řešení na míru pro standardní průmyslové aplikace a aplikace v zónách s nebezpečím výbuchu.

Vylepšené produkty, které vyhovují všem aplikačním požadavkům: to byl záměr společnosti Weidmüller při modernizaci a aktualizaci řady krytů Klippon® K. Společnost Weidmüller poskytuje širokou řadu hliníkových krytů přesně odpovídajících požadavkům zákazníka nezávisle na plánované aplikaci.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ             | MOPL K7 STAHL                                                                                                                                                                      |
| Objednací číslo | <a href="#">3073130000</a>                                                                                                                                                         |
| Verze           | Klippon K (prázdná hliníková skříň), Montážní deska, Montážní deska, Výška: 144 mm, Šířka: 334 mm, Hloubka: 2 mm, Materiál: Ocelové plechy, galvanizované, galvanizované, Stříbrná |
| GTIN (EAN)      | 4008190858063                                                                                                                                                                      |
| Mnž.            | 1 ks                                                                                                                                                                               |

## Klippon K (prázdná hliníková skříň) MOPL K7 STAHL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmüller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                            |        |                            |            |
|----------------------------|--------|----------------------------|------------|
| Šířka                      | 334 mm | Šířka (v palcích)          | 13,15 inch |
| Výška                      | 144 mm | Výška (v palcích)          | 5,669 inch |
| Hloubka                    | 2 mm   | Hloubka (v palcích)        | 0,079 inch |
| Rozměr při montáži – šířka | 314 mm | Rozměr při montáži – výška | 72 mm      |
| Čistá hmotnost             | 665 g  |                            |            |

### Všeobecné informace

|                    |               |                       |                                  |
|--------------------|---------------|-----------------------|----------------------------------|
| Tloušťka materiálu | 2 mm          | Materiál              | Ocelové plechy,<br>galvanizované |
| Provedení povrchu  | galvanizované | Odolnost proti nárazu | 10,00 J                          |

### Všeobecné informace o příslušenství

|                            |                                  |                            |               |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|
| Materiál                   | Ocelové plechy,<br>galvanizované | Provedení povrchu          | galvanizované |
| Rozměr při montáži – výška | 72 mm                            | Rozměr při montáži – šířka | 314 mm        |
| Tloušťka materiálu         | 2 mm                             | Typ upevnění               | Příšroubováno |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000318    | ETIM 4.0   | EC002620    |
| ETIM 5.0   | EC002620    | ETIM 6.0   | EC000213    |
| UNSPSC     | 31-16-23-03 | eClass 5.1 | 27-18-92-07 |
| eClass 6.2 | 27-18-92-61 | eClass 7.1 | 27-18-92-61 |
| eClass 8.1 | 27-18-92-61 | eClass 9.1 | 27-18-92-90 |
| eClass 9.0 | 27-40-06-39 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Brožura/Katalog | <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN.WSCAD</a>         |