

PAC
PAC-UNIV-HE20-LCH-1M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Cable preconfeccionado cable plano según IEC-603/
DIN41651.

- Cable plano - cable plano
- Cable plano - punteras

Všeobecné objednávací údaje

Typ	PAC-UNIV-HE20-LCH-1M
Objednávací číslo	7789306010
Verze	Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.14 mm ²
GTIN (EAN)	8430243969062
Mnž.	1 ks

PAC PAC-UNIV-HE20-LCH-1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 66 g

Teploty

Provozní teplota, max.	50 °C	Provozní teplota, min.	-10 °C
Skladovací teplota, max.	60 °C	Skladovací teplota, min.	-10 °C
Provozní teplota	-10...50 °C	Skladovací teplota	-10...60 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Všeobecné údaje

Konektor, PLC strana	PLOCHÝ KABELOVÝ KONEKTOR HE10 20P	Konektor rozhraní	PLOCHÝ KABELOVÝ KONEKTOR HE10 20P
Počet pólů, min.	20 pólů	Vnější průměr	8,6 ± 1 mm
Kabel	Kabel LiYY	Délka kabelu	1 m
Materiál	PVC	Průřez vodiče	0,14 mm ²

Elektrické údaje

Jmenovité napětí	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac	Dovolená síla proudu na vedení, max.	1 A
Celkový proud, max.	3 A	Odpor	≤ 150 mΩ/m
Zkouška vysokého napětí	1 kV / 1 s		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000237	ETIM 5.0	EC000237
ETIM 6.0	EC000237	eClass 6.2	27-24-92-05
eClass 7.1	27-24-92-05	eClass 8.1	27-24-92-05
eClass 9.1	27-24-22-20	eClass 9.0	27-24-22-20

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT U_REMOTE 16/17 EN](#)