

BG GHDE 10P REG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Kryty FieldPower® jsou velmi robustní a splňují požadavky na třídu hořlavosti 5 VA podle normy UL.

- Modul montážní lišty TS 35 PT6 a kontaktní jednotka PT6 jsou snadno zacvaknutelné.
- Kloubové těsnění umožňuje použití předmontovaných zásuvných kabelů.
- Verze s vysokým krytem umožňují instalaci zařízení.

Kabelové ucpávky viz příslušenství.

Všeobecné objednací údaje

K dispozici do	2012-09-15
Typ	BG GHDE 10P REG
Objednací číslo	8000007627
Verze	Pouzdra, IP54, Polykarbonát, GF 10
GTIN (EAN)	4050118116403
Mnž.	1 ks

BG GHDE 10P REG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 715 g

Teploty

Provozní teplota, max.	40 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...40 °C		

Všeobecné informace #96 konektory

Klasifikace hořlavosti UL 94 5 VA

Technické údaje k instalaci zařízení

Izolační materiál sklápěcího krytu	Polykarbonát	Kryt materiálu sklápěcího krytu	Transparentní
Max. počet instalovatelných REG modulů (18 mm)	6	Vestavěný pokles výkonu	Viz nápověda projektu

Všeobecné specifikace

Halogen	Ne	Izolační materiál	Polykarbonát, GF 10
Silikon	Ne	Stupeň krytí	IP54
Barevný	Černá	Klasifikace hořlavosti UL 94	5 VA
Připojení víka	Šrouby s křížovou hlavou PZ2	Utahovací moment šroubů víka	2 Nm

Klasifikace

ETIM 5.0	EC000214	ETIM 6.0	EC000747
eClass 6.2	27-14-98-90	eClass 7.1	27-14-24-09
eClass 8.1	27-14-24-09	eClass 9,1	27-18-92-90
eClass 9.0	27-18-22-04		

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [FieldPower](#)

BG GHDE 10P REG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Nákresy

