

RSSD RS SD25S UNC LPK2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Pasivní rozhraní pro přenos signálů s konektorem SubD vybaveným upínacím třmenem v souladu s IEC 807-2 / DIN 41652. Hlavní vlastnosti zahrnují následující:

- Svazek s 9-, 15-, 37- a 50-pólovými konektory samci a samicemi.
- Individuální elektrické připojení mezi řídicí stranou a perifériemi.
- Extrémně kompaktní moduly s RS 45 profilem pro instalaci na standardní TS35 nosnou lištu.
- Kolík pro zemnicí připojení.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|--|
| Typ | RS SD25S UNC LPK2 |
| Objednací číslo | 8155650000 |
| Verze | Rozhraní, RSSD, D-sub konektory podle normy IEC 60807 / DIN 41652, 25pólová zástrčka, Šroubové připojení |
| GTIN (EAN) | 4008190039127 |
| Mnž. | 1 ks |

**RSSD
RS SD25S UNC LPK2**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

| | | | |
|----------------|---------|-------------------|------------|
| Délka | 86 mm | Délka (v palcích) | 3,386 inch |
| Šířka | 45 mm | Šířka (v palcích) | 1,772 inch |
| Výška | 65,5 mm | Výška (v palcích) | 2,579 inch |
| Čistá hmotnost | 136 g | | |

Teploty

| | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------------|-------------|
| Provozní teplota, max. | 55 °C | Provozní teplota, min. | 0 °C |
| Skladovací teplota, max. | 70 °C | Skladovací teplota, min. | -40 °C |
| Provozní teplota | 0...55 °C | Skladovací teplota | -40...70 °C |

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Údaje o připojení

| | | | |
|------------------------------|---|------------------------------|-------------------|
| Připojení k řídicí straně | D-sub konektory podle normy IEC 60807 / DIN 41652 | Počet pólů (řídicí strana) | 25pólová zástrčka |
| Design zajišťovacího systému | UNC 4/40 | Připojení (strana periferie) | LPK 2H 5,08 mm |
| Uzemnění | Ano | Připojení uzemnění | Plochý kontakt |

Jmenovité údaje

| | | | |
|------------------|-------|------------------------------|-------|
| Jmenovité napětí | 100 V | Jmenovitý proud na připojení | 1,5 A |
|------------------|-------|------------------------------|-------|

Koordinace izolace (EN50178)

| | | | |
|---------------------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| Podle normy | DIN EN 50178 | Jmenovité napětí izolace | 100 V |
| Kategorie přepětí | II | Závažnost úrovně znečištění | 2 |
| Test pulzního napětí (1,2/50µs) | 0,8 kV | | |

Připojovací pole

| | | | |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Typ připojení | Šroubové připojení | Rozsah upnutí, min. | 0,15 mm ² |
| Rozsah upnutí, max. | 1,5 mm ² | Pevné, min. H05(07) V-U | 0,5 mm ² |
| Pevné, max. H05(07) V-U | 6 mm ² | Pružné, min. H05(07) V-K | 0,5 mm ² |
| Pružné, max. H05(07) V-K | 4 mm ² | Pružné s objímkou, max. | 2,5 mm ² |
| Pružné s objímkou, min. | 0,5 mm ² | Objímka s plastovou manžetou, max. | 2,5 mm ² |
| Min. průřez vodiče, AWG | AWG 26 | Max. průřez vodiče, AWG | AWG 12 |
| Utahovací moment, min. | 0,5 Nm | Utahovací moment, max. | 0,6 Nm |
| Délka odizolování | 6 mm | | |

Klasifikace

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001419 | ETIM 4.0 | EC001421 |
| ETIM 5.0 | EC001421 | ETIM 6.0 | EC002780 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-24-22-04 |
| eClass 6.2 | 27-24-22-04 | eClass 7.1 | 27-14-11-52 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-52 | eClass 9.1 | 27-14-11-52 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-52 | | |

Datový list**RSSD
RS SD25S UNC LPK2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Technické údaje****Osvědčení**

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje

[WSCAD](#)

**RSSD
RS SD25S UNC LPK2**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy