

**FBK  
FBK 40/200 RK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Předem sestavené řídicí kabely mají zásuvné 10- nebo 40-pólové bloky konektorů samic podle IEC 603/1 DIN 41 65 1. Lze je použít k připojení předního PLC adaptéru k aktivním nebo pasivním rozhraním společnosti Weidmüller. Jsou k dispozici v různých délkách.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	FBK 40/200 RK
Objednací číslo	<a href="#">8216370000</a>
Verze	Předem smontovaný kabel, FBK, PLOCHÝ KABELOVÝ KONEKTOR HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190263584
Mnž.	1 ks

## FBK FBK 40/200 RK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 329 g

### Teploty

Skladovací teplota, max. 70 °C      Skladovací teplota, min. -10 °C  
Skladovací teplota -10...70 °C

### Všeobecné údaje

Konektor, PLC strana	PLOCHÝ KABELOVÝ KONEKTOR HE10 40P	Konektor rozhraní	PLOCHÝ KABELOVÝ KONEKTOR HE10 40P
Počet pólů, min.	40 pólů	Kabel	Kabel LiYY
Délka kabelu	2 m	Materiál	PVC
Průřez vodiče	0,14 mm <sup>2</sup>		

### Elektrické údaje

Jmenovité napětí	< 50 V AC, ≤ 50 V DC	Dovolená síla proudu na vedení, max.	1 A
Celkový proud, max.	3 A	Odpor	55 mΩ/m

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC000237	ETIM 4.0	EC000237
ETIM 5.0	EC000237	ETIM 6.0	EC000237
UNSPSC	26-12-16-03	eClass 5.1	27-24-22-14
eClass 6.2	27-24-92-05	eClass 7.1	27-24-92-05
eClass 8.1	27-24-92-05	eClass 9,1	27-24-22-20
eClass 9.0	27-24-22-20		

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda