

**FBK
FBK 10/200 RK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Předem sestavené řídicí kabely mají zásuvné 10- nebo 40-pólové bloky konektorů samic podle IEC 603/1 DIN 41 65 1. Lze je použít k připojení předního PLC adaptéru k aktivním nebo pasivním rozhraním společnosti Weidmüller. Jsou k dispozici v různých délkách.

Všeobecné objednací údaje

Typ	FBK 10/200 RK
Objednací číslo	8235380000
Verze	Předem smontovaný kabel, FBK, PLOCHÝ KABELOVÝ KONEKTOR HE10 10P
GTIN (EAN)	4008190264604
Mnž.	1 ks

FBK FBK 10/200 RK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	129 g
----------------	-------

Teploty

Skladovací teplota, max.	70 °C	Skladovací teplota, min.	-10 °C
Skladovací teplota	-10...70 °C		

Všeobecné údaje

Konektor, PLC strana	PLOCHÝ KABELOVÝ KONEKTOR HE10 10P	Konektor rozhraní	PLOCHÝ KABELOVÝ KONEKTOR HE10 10P
Počet pólů, min.	10pólové	Kabel	Kabel LiYY
Délka kabelu	2 m	Materiál	PVC
Průřez vodiče	0,14 mm ²		

Elektrické údaje

Jmenovité napětí	< 50 V AC, ≤ 50 V DC	Dovolená síla proudu na vedení, max.	1 A
Celkový proud, max.	3 A	Odpor	55 mΩ/m

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000237	ETIM 4.0	EC000237
ETIM 5.0	EC000237	ETIM 6.0	EC000237
UNSPSC	26-12-16-03	eClass 5.1	27-24-22-14
eClass 6.2	27-24-92-05	eClass 7.1	27-24-92-05
eClass 8.1	27-24-92-05	eClass 9,1	27-24-22-20
eClass 9.0	27-24-22-20		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------