

SAI JP 4P LG 100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Malý kryt se 4pólovou zásuvkou M12 a patičí k instalaci miniaturní elektroniky. Kryt může být vyplněn směsí k dosažení třídy ochrany IP 68. Tato verze je ideální pro projekty dodatečné montáže a montáž přímo na snímače.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	SAI JP 4P LG 100
Objednávací číslo	8794090000
GTIN (EAN)	4032248483921
Mnž.	1 ks

SAI JP 4P LG 100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	86 mm	Délka (v palcích)	3,386 inch
Šířka	14,4 mm	Šířka (v palcích)	0,567 inch
Výška	36 mm	Výška (v palcích)	1,417 inch
Čistá hmotnost	3 263 g		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technické údaje JACKPAC®

CTI	≥ 200	Contact to terminal rail	Ne
Encapsulation option	Ano	Izolační materiál	PBT GF
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál kontaktu	CuZn
Max. power loss	0,4 W	Max. relativní vlhkost během skladování	80 %
Number of PCBs per module	1	PCB thickness	1 mm
Povrch kontaktu	Pozlacené	Počet připojení	2
Počet úrovní připojení	1	Propojovací připojení	Ne
Skupina izolačního materiálu	IIIa	Tolerance for the PCB shape	±0.1 mm
Type of contact to PCB	Solder connection, via wire		

Klasifikace

ETIM 4.0	EC002600	ETIM 5.0	EC002600
ETIM 6.0	EC000437	eClass 6.2	27-14-91-07
eClass 7.1	27-14-91-07	eClass 8.1	27-14-91-07
eClass 9.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
Technické údaje	WSCAD

SAI JP 4P LG 100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**DPS design**