

## RS PB-DP T

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



### IP 20 T-díl PROFIBUS-DP

Rozvaděč pro PROFIBUS-DP uživateli umožňuje pohodlné připojení v elektrické skříni.

Lze jej instalovat na lištu TS32/35 a použít k připojení standardizovaného vedení PROFIBUS-DP. Odbočky lze připojit vedle připojení. Odbočky by měly být co nejkratší. Výrobek číslo 8788580000 vám také umožní připojit zařízení na analýzu/programování přes 9-pólový Sub-D konektor samici.

- Funkce T-dílu
- Dobrý stíněný kontakt
- Dostatek prostoru pro připojení vedení sběrnice
- Instalace na TS32/35 DIN lištu

### Všeobecné objednací údaje

Typ	RS PB-DP T
Objednací číslo	<a href="#">8800040000</a>
Verze	Rozbočka T PROFIBUS-DP, IP20
GTIN (EAN)	4032248496860
Mnž.	1 ks

## RS PB-DP T

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 65,8 g

## Teploty

Provozní teplota, max.	55 °C	Provozní teplota, min.	0 °C
Skladovací teplota, max.	70 °C	Skladovací teplota, min.	-25 °C

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Obecné údaje

Průměr kabelu, max.	8 mm	Průměr kabelu, min.	4,5 mm
Průřez vodiče, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Stupeň krytí	IP20	Typ připojení	Šroubové připojení
Vnější prům. vodiče	-		

## Klasifikace

ETIM 3.0	EC000830	ETIM 4.0	EC000830
ETIM 5.0	EC000830	ETIM 6.0	EC001132
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.1	27-44-03-90
eClass 9.0	27-44-03-02		

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 8 SAI 15/16 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
Technické údaje	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Technické údaje	<a href="#">STEP</a>

## RS PB-DP T

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Nákresy

### Schéma připojení

