

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-S-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Rozvodná skříň, konstrukce zásuvných SnapIn konektorů
ver.6 podle IEC 61076-3-106, plast

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-S-IP67
Objednací číslo	8808370000
Verze	Připojovací zástrčka, Spojovací skříňka, IP67, Kat.6 _A / Třída E _A (ISO/IEC 11801 2010), Varianta 6 dle IEC 61076-3-106
GTIN (EAN)	4032248505951
Mnž.	1 ks

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 90 g

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...70 °C		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Všeobecné údaje

Barevný	Světle šedá	Cykly zapojování	750
Hlavní materiál krytu		Konfigurace	Spojovací skříňka k našroubování včetně modulu RJ45 s připojením IDC
Propojení	PA 66, UL 94: V-0 EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B	Průměr pláště, max.	9,5 mm
Průměr pláště, min.	6 mm	Stupeň krytí	IP67
Typ montáže	Montováno na podlahu, pro exponovaná připojení, Montáž na stěnu		

Standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 6	Č. osvědčení (GERMLLOYD)	33451-06
---------------------	------------------------	--------------------------	----------

Technické údaje modul RJ45

Propojení	EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B
-----------	--------------------------------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001264	ETIM 4.0	EC001264
ETIM 5.0	EC001264	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	43-17-27-10	eClass 5.1	27-25-05-04
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.1	27-44-03-90
eClass 9.0	27-44-03-90		

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog

[CAT 9 IETH 18/19 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě

[GOST Approval](#)
[Germanischer Lloyd](#)

Uživatelská dokumentace

[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres

