

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-XM-RJ45/IDC-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



SnapIn zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106 ver.6,
plast, s vložkou RJ45

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-XM-RJ45/IDC-IP67
Objednací číslo	8808440000
Verze	Montážní příruba, RJ45 modul – příruba rovná, Kat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
GTIN (EAN)	4032248506026
Mnž.	1 ks

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-XM-RJ45/IDC-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 54,7 g

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...70 °C		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Všeobecné údaje

Připojení 1	RJ45	Připojení 2	IDC
Popis výrobku		Konfigurace	Instalační příruba s montážním rámečkem a modul RJ45 s připojením IDC zajištěné víčko
Propojení	RJ45 modul – příruba rovná Přiřazení barevně kódovaných kontaktů podle normy EIA/TIA T568 A., EIA/TIA T568 B	Barevný	Světle šedá
Hlavní materiál krytu	PA 66, UL 94: V-0	Kategorie	Kat.6 (ISO/IEC 11801)
Povrch kontaktu	Zlato na niklu	Typ montáže	Skříňka, Rozváděcí skříňka
Stínění	360° stíněný kontakt	Stupeň krytí	IP67
Cykly zapojování	750		

Standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5	Č. osvědčení (GERMLLOYD)	33451-06
---------------------	--	--------------------------	----------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001264	ETIM 4.0	EC001264
ETIM 5.0	EC001264	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	43-17-27-10	eClass 5.1	27-25-05-04
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.1	27-44-03-90
eClass 9.0	27-44-03-90		

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-XM-RJ45/IDC-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog

[CAT 9 IETH 18/19 EN](#)

[FL FIELDWIRING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě

[GOST Approval](#)

[Germanischer Lloyd](#)

Uživatelská dokumentace

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-XM-RJ45/IDC-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres

