

**Ethernet v průmyslovém prostředí  
IE-XM-RJ45/RJ45-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



SnapIn zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106 ver.6,  
plast, s vložkou RJ45

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ             | IE-XM-RJ45/RJ45-IP67                                                    |
| Objednací číslo | <a href="#">8808450000</a>                                              |
| Verze           | Montážní příruba, Spojovací příruba, rovná, Kat.5 (ISO/IEC 11801), IP67 |
| GTIN (EAN)      | 4032248506033                                                           |
| Mnž.            | 1 ks                                                                    |

## Ethernet v průmyslovém prostředí IE-XM-RJ45/RJ45-IP67

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 42 g

### Teploty

|                        |                |                        |        |
|------------------------|----------------|------------------------|--------|
| Provozní teplota, max. | 70 °C          | Provozní teplota, min. | -40 °C |
| Provozní teplota       | -40 °C...70 °C |                        |        |

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Všeobecné údaje

| Připojení 1   | RJ45                       | Připojení 2           | RJ45                                                                                    |
|---------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis výrobku |                            | Konfigurace           | Instalační příruba s montážním rámečkem a modulem RJ45, patice - patice zajištěné víčko |
| Barevný       | Spojovací příruba, rovná   | Hlavní materiál krytu | PA 66, UL 94: V-0                                                                       |
| Kategorie     | Světle šedá                | Povrch kontaktu       | Zlato na niklu                                                                          |
| Typ montáže   | Kat.5 (ISO/IEC 11801)      | Stínění               | 360° stíněný kontakt                                                                    |
| Stupeň krytí  | Skříňka, Rozváděcí skříňka | Cykly zapojování      | 750                                                                                     |
|               | IP67                       |                       |                                                                                         |

### Standardy

|                     |                                       |                          |          |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------|
| Standardní konektor | IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5 | Č. osvědčení (GERMLLOYD) | 33451-06 |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------|

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001264    | ETIM 4.0   | EC001264    |
| ETIM 5.0   | EC001264    | ETIM 6.0   | EC001121    |
| UNSPSC     | 43-17-27-10 | eClass 5.1 | 27-25-05-04 |
| eClass 6.2 | 27-25-05-04 | eClass 7.1 | 27-25-05-04 |
| eClass 8.1 | 19-17-01-25 | eClass 9.1 | 27-44-03-90 |
| eClass 9.0 | 27-44-03-90 |            |             |

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

### Soubory ke stažení

|                                         |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brožura/Katalog                         | <a href="#">CAT 9 IETH 18/19 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> |
| Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | <a href="#">GOST Approval</a><br><a href="#">Germanischer Lloyd</a>                                                |
| Technické údaje                         | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                                           |
| Uživatelská dokumentace                 | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>                                                 |

Datum vytvoření 24. července 2019 7:39:32 CEST

Stav katalogu 19.07.2019 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

### Ethernet v průmyslovém prostředí IE-XM-RJ45/RJ45-IP67

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Rozměrový výkres

