

**Ethernet v průmyslovém prostředí  
IE-C-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



SnapIn zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106 ver.6,  
plast, s vložkou RJ45

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ             | IE-C-IP67                                                                                                                                        |
| Objednací číslo | <a href="#">8813090000</a>                                                                                                                       |
| Verze           | Připojovací zástrčka, Spojení kabelů, IP67, Kat.6 <sub>A</sub><br>/ Třída E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010), Varianta 6 dle<br>IEC 61076-3-106 |
| GTIN (EAN)      | 4032248512843                                                                                                                                    |
| Mnž.            | 1 ks                                                                                                                                             |

## Ethernet v průmyslovém prostředí IE-C-IP67

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 82 g

### Teploty

|                        |                |                        |        |
|------------------------|----------------|------------------------|--------|
| Provozní teplota, max. | 70 °C          | Provozní teplota, min. | -40 °C |
| Provozní teplota       | -40 °C...70 °C |                        |        |

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Všeobecné údaje

|                       |                                                                                                     |                     |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Připojení 1           | RJ45                                                                                                | Připojení 2         | IDC                                                             |
| Popis výrobku         |                                                                                                     | Konfigurace         | Spojka včetně modulu RJ45 s připojením IDC                      |
| Propojení             | Spojení kabelů<br>Přiřazení barevně kódovaných kontaktů podle normy EIA/TIA T568 A., EIA/TIA T568 B | Barevný             |                                                                 |
| Hlavní materiál krytu | PA 66, UL 94: V-0                                                                                   | Kategorie           | Světle šedá<br>Kat.6A / Třída EA (ISO/IEC 11801 2010)           |
| Povrch kontaktu       | Zlato na niklu                                                                                      | Průměr pláště, min. | 6 mm                                                            |
| Průměr pláště, max.   | 9,5 mm                                                                                              | Typ montáže         | Montováno na podlahu, pro exponovaná připojení, Montáž na stěnu |
| Stínění               | 360° stíněný kontakt                                                                                | Stupeň krytí        | IP67                                                            |
| Cykly zapojování      | 750                                                                                                 |                     |                                                                 |

### Standardy

|                     |                                       |                          |          |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------|
| Standardní konektor | IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5 | Č. osvědčení (GERMLLOYD) | 33451-06 |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------|

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001264    | ETIM 4.0   | EC001264    |
| ETIM 5.0   | EC001264    | ETIM 6.0   | EC001121    |
| UNSPSC     | 43-17-27-10 | eClass 5.1 | 27-25-05-04 |
| eClass 6.2 | 27-25-05-04 | eClass 7.1 | 27-25-05-04 |
| eClass 8.1 | 19-17-01-25 | eClass 9.1 | 27-44-03-90 |
| eClass 9.0 | 27-44-03-90 |            |             |

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

### Ethernet v průmyslovém prostředí IE-C-IP67

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog

[CAT 9 IETH 18/19 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)  
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Germanischer Lloyd](#)

Uživatelská dokumentace

[MAN IE GUIDE DE](#)  
[MAN IE GUIDE EN](#)

### Ethernet v průmyslovém prostředí IE-C-IP67

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Rozměrový výkres

