

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



SnapIn zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106 ver.6,
plast, s vložkou RJ45

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67
Objednací číslo	8829440000
Verze	Montážní příruba, Spojovací příruba, 90 ° nahoře, Kat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
GTIN (EAN)	4032248532469
Mnž.	1 ks

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 64 g

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...70 °C		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Všeobecné údaje

Připojení 1	RJ45	Připojení 2	RJ45 90°
Popis výrobku		Konfigurace	Instalační příruba s montážním rámečkem a modulem RJ45, patice 90°, nahoru zajištěné víčko
	Spojovací příruba, 90 ° nahore		
Barevný	Světle šedá	Hlavní materiál krytu	PA 66, UL 94: V-0
Kategorie	Kat.6 (ISO/IEC 11801)	Povrch kontaktu	Zlato na niklu
Typ montáže	Skříňka, Rozváděcí skříňka	Stínění	360° stíněný kontakt
Stupeň krytí	IP67	Cykly zapojování	750

Standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5	Č. osvědčení (GERMLLOYD)	33451-06
---------------------	---------------------------------------	--------------------------	----------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001264	ETIM 4.0	EC001264
ETIM 5.0	EC001264	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	43-17-27-10	eClass 5.1	27-25-05-04
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.1	27-44-03-90
eClass 9.0	27-44-03-90		

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	GOST Approval Germanischer Lloyd
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Datum vytvoření 24. července 2019 7:40:14 CEST

Stav katalogu 19.07.2019 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres

