

**Ethernet v průmyslovém prostředí  
IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



SnapIn zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106 ver.6,  
plast, s vložkou RJ45

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67
Objednací číslo	<a href="#">8829450000</a>
Verze	Montážní příruba, Spojovací příruba, 90 ° dole, Kat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
GTIN (EAN)	4032248532476
Mnž.	1 ks

**Ethernet v průmyslovém prostředí  
IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost	55 g
----------------	------

**Teploty**

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...70 °C		

**Shoda produktu s prostředím**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Všeobecné údaje**

Připojení 1	RJ45	Připojení 2	RJ45 90°
Popis výrobku		Konfigurace	Instalační příruba s montážním rámečkem a modulem RJ45, patice 90°, dolů zajištěné víčko
	Spojovací příruba, 90° dole		
Barevný	Světle šedá	Hlavní materiál krytu	PA 66, UL 94: V-0
Kategorie	Kat.6 (ISO/IEC 11801)	Povrch kontaktu	Zlato na niklu
Typ montáže	Skříňka, Rozváděcí skříňka	Stínění	360° stíněný kontakt
Stupeň krytí	IP67	Cykly zapojování	750

**Standardy**

Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5	Č. osvědčení (GERMLLOYD)	33451-06
---------------------	--	--------------------------	----------

**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC001264	ETIM 4.0	EC001264
ETIM 5.0	EC001264	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	43-17-27-10	eClass 5.1	27-25-05-04
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9,1	27-44-03-90
eClass 9.0	27-44-03-90		

**Osvědčení**

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

**Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 9 IETH 18/19 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
-----------------	--

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	<a href="#">GOST Approval</a> <a href="#">Germanischer Lloyd</a>
---	---

Uživatelská dokumentace	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
-------------------------	--

Datum vytvoření 24. července 2019 7:40:16 CEST

Stav katalogu 19.07.2019 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

**Ethernet v průmyslovém prostředí  
IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy****Rozměrový výkres**