

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-XM-RJ45/RJ45****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Vývod pro nosnou lištu, konstrukce RJ45 spojky podle IEC
60603-7-51

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-XM-RJ45/RJ45
Objednací číslo	8879050000
Verze	Výstup svorkovnice, Spojka RJ45-RJ45, IP20, Kat.6 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248614844
Mnž.	1 ks

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-XM-RJ45/RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 49 g

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-25 °C
Provozní teplota	-25 °C...70 °C		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Všeobecné údaje

Připojení 1	RJ45	Připojení 2	RJ45
Popis výrobku		Konfigurace	Kontrolní okénko k označení Rozměr 1 TE rozteče podle normy DIN 43880. Kompatibilní s insta
Propojení	Spojka RJ45-RJ45 Přiřazení barevně kódovaných kontaktů podle EIA/TIA T568 A (měď)	Barevný	Světle šedá
Hlavní materiál krytu	PA 66, UL 94: V-0	Kategorie	Kat.6 (ISO/IEC 11801)
Typ montáže	TS 35	Stupeň krytí	IP20
Cykly zapojování	750		

Elektrické vlastnosti

Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt	≥ 1000 V DC	Dielektrická pevnost, kontakt / stínění	≥ 1500 V DC
Izolační síla	500 MΩ	Odpor kontaktu	≤ 20 mΩ
PoE / PoE+	odpovídá IEEE 802.3at	Proudová zatížitelnost při 50 °C	1 A

Standardy

Standardní konektor	IEC 60603-7-5	Č. osvědčení (GERMLLOYD)	33451-06
Č. osvědčení (cULus)	E316369		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001264	ETIM 4.0	EC001264
ETIM 5.0	EC001264	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	43-17-27-10	eClass 5.1	27-25-05-04
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.1	27-44-03-90
eClass 9.0	27-44-03-90		

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-XM-RJ45/RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog

[CAT 9 IETH 18/19 EN](#)

[FL FIELDWIRING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě

[GOST Approval](#)

[Germanischer Lloyd](#)

[DUXR.E316369](#)

Technické údaje

[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

Uživatelská dokumentace

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)


[Manual](#)

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-XM-RJ45/RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



Obrázek výrobku



Obrázek výrobku

