

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-XM-USB/USB-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



SnapIn zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106 ver.6,
plast, s vložkou USB

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-XM-USB/USB-IP67
Objednací číslo	8892670000
Verze	Montážní příruba, Patice USB, Kat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
GTIN (EAN)	4032248641123
Mnž.	1 ks

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-XM-USB/USB-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 38 g

Teploty

Provozní teplota, max.	85 °C	Provozní teplota, min.	-20 °C
Provozní teplota	-20 °C...85 °C		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Obecné informace

Připojení 1	USB	Připojení 2	USB
Popis výrobku	Patice USB	Barevný	Světlo šedá
Hlavní materiál krytu	PA 66, UL 94: V-0	Kategorie	Kat.6 (ISO/IEC 11801)
Typ montáže	Skříňka, Rozváděcí skříňka	Stínění	360° stíněný kontakt
Stupeň krytí	IP67	Cykly zapojování	750

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000211	ETIM 4.0	EC000211
ETIM 5.0	EC000211	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-26-02
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9,1	27-44-09-90
eClass 9.0	27-44-03-90		

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-XM-USB/USB-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres

