

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-M12-ADAP A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



M12 panelová průchodka, IP 67

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-M12-ADAP A
Objednací číslo	8901630000
Verze	Adaptér, 90°, RJ45 90°, M12, Kat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
GTIN (EAN)	4032248653584
Mnž.	1 ks

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-M12-ADAP A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	36 g
----------------	------

Teploty

Provozní teplota, max.	80 °C	Provozní teplota, min.	-25 °C
Skladovací teplota, max.	80 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-25 °C...80 °C	Skladovací teplota	-40 °C...80 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Obecné informace

Připojení 1	RJ45 90°	Připojení 2	M12
Popis výrobku	Adaptér, úhlový	Konfigurace	Patice M12 na patici RJ45
Hlavní materiál krytu	PA 66	Kategorie	Kat.5 (ISO/IEC 11801)
Připojovací závit	M12	Povrch kontaktu	Pozlacené
Stínění	ano	Stupeň krytí	IP67

Elektrické vlastnosti

Odpor kontaktu	≤ 10 mΩ	Proudová zatížitelnost při 50 °C	1 A
----------------	---------	----------------------------------	-----

Standardy

Standardní konektor	IEC 60603-7-5, IEC 61076-2-101
---------------------	--------------------------------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000516	ETIM 4.0	EC000516
ETIM 5.0	EC000516	ETIM 6.0	EC000313
UNSPSC	30-21-18-14	eClass 5.1	27-26-07-02
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9,1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-03-20		

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení



Brožura/Katalog	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	GOST Approval PROFINET Manufacturer's Declaration
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Datum vytvoření 24. července 2019 7:44:58 CEST

Stav katalogu 19.07.2019 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-M12-ADAP A**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Rozměrový výkres****Rozměrový výkres****Výřez instalace**